

Kit PTO Mixte

1 à 4 fibre(s) optique(s) intérieur



Conditionnement en carton dérouleur

Le kit PTO mixte cuivre/optique pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur connecté et intégré à une PTO mixte. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). La PTO mixte est fixée sur un mur via un boîtier d'encastrement ou éventuellement directement par collage ou vissage. Elle dispose d'une part d'un raccord SC/APC auto-protégé, d'autre part d'un emplacement au format keystone permettant l'adjonction d'un connecteur TV ou informatique type RJ45.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Câble type poussable
- PTO câblé avec bobine logée dans un carton dérouleur
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Etiquette laser fournie
- Accessoires pour le poussage fournis
- Emplacement Keystone pour accueillir un connecteur TV ou informatique RJ45., connecteur male (Type F) pour câble satellite et un connecteur male (Type RJ45) pour câble réseau

Données techniques

PTO

- Nombre de port d'entrée : 4
- Capacité maximale : 4 fibres
- Support Keystone
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (p) 25 mm
- Température de fonctionnement : de -25°C à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe CcaS1a1d1
- Ø Câble : Poussable 2,7 mm - Tirable 4 mm

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN d'un coffret de communication.
- Couvercle facilement démontable
- Carton dérouleur pour une installation rapide
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Montage aisé des connecteurs cuivre :

Connecteur femelle Type 9.52 pour câble d'antenne



Connecteur mâle Type F pour câble satellite



Connecteur mâle Type RJ45 pour câble réseau



Conditionnement

- Dimensions du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Conditionnement : 12 kits par carton
- Dimensions conditionnement par 12 kits : (l)800 (L)300 (h)260 mm
- Nombre de kits par Euro-palette (800x1200mm) : 192 kits
- Poids :
Kit PTO mixte 4fo poussable de 30 mètres : 0,20 kg
Kit PTO mixte 4fo poussable de 50 mètres : 0,50 kg

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPC03165	Kit PTO Mixte 4 FO - câble intérieur poussable - 30m - préco en SC/APC	12
XCPC03066	Kit PTO Mixte 4 FO - câble intérieur poussable - 50m - préco en SC/APC	12

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple