

PBO Souterrain

TBE- I4



Le boîtier de protection d'épissure TBE-I4 PBO souterrain est utilisé pour distribuer les fibres d'un câble en ligne vers 4 autres câbles.

Le TBE-I4 est particulièrement adapté au câblage FTTH, Résistant aux UV et étanche IP68. Il peut être utilisé en tant que Point de Branchement Optique (PBO) pour 4 câbles de branchement. Le TBE-I4 permet l'épissure de 16 fibres.

Zoom



Souterrain / façade/
poteau*
16 épissures
IP68
Étanchéité avec gel
Compact

Équipement

- Équipé d'une cassette d'épissure qui permet d'accepter jusqu'à 16 épissures par fusion
- Étanchéité par Gel (IP68)
- Entrées pour 1 câble en ligne avec diamètre de 13mm
- Entrées pour 4 câbles de dérivation ou de branchement d'un diamètre maximum de 9mm
- Fermeture avec pans

Données techniques

- Nombre de câble : un câble en ligne et 4 câbles de dérivation
- Diamètre maximum des câbles : 13mm pour le câble en ligne - 9mm pour les câbles de dérivation
- Nombre de cassette d'épissure : 1 pour accueillir un maximum de 16 épissures
- Dimensions : 220 x 95 x 35mm
- Température de fonctionnement : -25°C à + 70°C
- Matériau : Polypropylène(boîtier) / ABS (éléments intérieurs)

Ergonomie

- Compact
- Idéal pour gérer les modules de fibres extraits d'un câble à piquage tendu du type Retractable
- Stockage jusqu'à 5 modules de fibres non coupés d'une longueur de 1,5 mètres en piquage standard
- Facile à installer
- Boîtier ré-ouvrable

Conditionnement

- Dimensions emballage : 235 x 221 x 38 mm
- Poids brut : 0,34 Kg
- Poids net : 0,28 Kg
- Notice d'installation et de câblage incluse

Information commandes

Références	Description	CM**
XJTSC01540	PBO Souterrain TBE-I4 - Couleur gris	10
XJTSC01544	PBO Souterrain TBE-I4 - Couleur noir	10

*Support poteau non fournis

**Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple