

PMI-M24

POINT DE MUTUALISATION INTÉRIEUR MODULAIRE CLIENT/OPÉRATEUR



Le PMI-M24 est un coffret mural, à usage intérieur, particulièrement adapté au câblage FTTH. Il répond à la demande de mutualisation multi-opérateurs du câblage optique des immeubles.

Le PMI-M24 permet le raccordement par brassage ou direct par épissure des fibres optiques des câbles desservant ces immeubles avec les fibres optiques des câbles réseaux opérateurs en amont. Plusieurs modules peuvent être superposés en fonction du nombre d'appartements desservis et de l'ingénierie (monofibre ou multifibre) pour constituer un PMI24, un PMI48 ou un PMI96.

Zoom



Coffret mural
Plusieurs modules
24 épissures
Ouverture avec clé triangle
Couvercle rabattable

Equipement

- Comporte une zone centrale qui permet la gestion des fibres, cette zone est protégée par un couvercle rabattable
- Parois supérieures et inférieures amovibles
- L'ouverture des deux couvercles se fait par une clé triangle pour empreinte mâle de 8mm, DIN3223
- Un support métallique de fixation est disponible pour garantir le bon alignement des modules

Données Techniques

- Nombre de port d'entrée : 2
- Diamètre maximum des câbles : 15 mm
- Nombre de cassettes d'épissure : 1
- Nombre d'épissures par cassette : 24
- Capacité max d'épissure : 24
- Capacité du panneau de brassage : 24 positions pour corps de traversée type SC
- Porte coupleur capacité maximum : 12 coupleurs PLC de longueur max 60mm et d'épaisseur max 4mm
- Dimension : 450x150(p)x100(h) mm
- Température d'utilisation : -25°C à +70°C

Ergonomie

- Support protection d'épissure
- Le couvercle latéral droit donne accès à un panneau de brassage de 24 positions SC/APC
- L'entrée des câbles se fait par le côté gauche du module
- Deux arrimages de câble sont disponibles dans le module PMI-M24

Logistique

- Dimensions emballage : 460x180x120 mm
- Poids brut : 2,0 kg
- Poids net : 1,4 kg

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC02122	PMI-M24 client/Opérateur avec 24 raccords SC/APC	1
XCPSC02121	PMI-M24 stockage / résorption	1
XCPSC02461	PMI-M24 avec 24 raccords SC/APC et 24 pigtaills SC/APC	1
XCPSC03918	PMI-M24 avec 12 raccords SC/APC et 12 pigtaills SC/APC	1
XCPSC02126	PMI Accessoire - Support métallique	1

*Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple