

PTO lite

1 à 2 fibre(s) optique(s) intérieur



La PTO Lite est un boîtier mural à usage intérieur, adapté à différentes configurations de câblage FTTH.

Cette prise constitue un point de terminaison du réseau chez le client. Elle permet le raccordement d'un câble de branchement à un maximum de 2 pigtails SC/APC, eux-mêmes branchés sur des raccords optiques SC/APC.

Zoom



1 à 2 FO
Fixation Murale / Rail
Din
Pigtail SC/APC
Fibre G657A2
Discret
Facile à installer

Equipement

- Base du produit conçue pour la gestion des épissures
- Jusqu'à 2 pigtails SC/APC 900 microns G657A2 préinstallés
- Jusqu'à 2 raccords SC/APC simplex préinstallés
- Fournie avec tous les composants nécessaires pour l'arrimage des câbles, fixation rail DIN, fixation mural (vis et cheville)
- Emplacement pour connecteur terrain en configuration 1FO

Données techniques

- Diamètre maximal de câble : 5 mm
- Nombre de port d'entrée : 1
- Capacité maximale : 2 connecteurs type SC et 2 épissures
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (p) 26 mm
- Température de fonctionnement : de -20°C à +60°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010
- Pigtail SC/APC 900 microns : Fibre G657-A2
- Raccord optique SC/APC-SC/APC

Ergonomie

- Design de la PTO Lite compatible avec une pose discrète sur mur intérieur
- Couvercle facilement démontable
- Câble de branchement insérable par le fond ou par un des quatre côtés de la prise
- Arrimage du câble de branchement assuré par un collier plastique
- Rayon minimum de courbure de 15 mm respecté

Conditionnement

- Dimension « emballé » :
 - Longueur : 100 mm
 - Largeur : 150 mm
 - Hauteur : 30 mm
- Poids « emballé » : 0,25 kg
- Conditionnement : 40 PTO standard par carton / 15 cartons par euro-palette

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPC03132	PTO Lite 1FO- 1 pigtail 900µ G657A2 et 1 raccord optique SC/APC-SC/APC	60
XCPC03131	PTO Lite 2FO - 2 pigtails 900µ G657A2 et 2 raccords optiques SC/APC-SC/APC	60

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple